

Garant**Nareznica, M: M2,6**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	140400 M2,6
GTIN	4045197083463
Razred artikla	11K

Opis

Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik. $\geq M3$ sa **konusnim uvodnim dijelom** s obiju strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **Uvod s 2 uvodna navoja. Valjana i nitrirana**, kut narezivanja cca. 15°. sa starim DIN-profilom.

Tehnički opis

nagib	0,45 mm
Visina	5 mm
Vanjski \emptyset	16 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Veličina navoja	M2,6
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E

Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		