

Nareznica 6e, M: M5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	140350 M5
GTIN	4045197083371
Razred artikla	11K

Opis

Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik. $\geq M3$ sa konusnim uvodnim dijelom s objiju strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **1 3/4 uvodna navoja.** Polje tolerancije 6 e = s donjom graničnom mjerom cca 0,03 – 0,04 mm. „Srednje“ polje tolerancije, kada su obradci galvanizirani.

Tehnički opis

nagib	0,8 mm
Visina	7 mm
Vanjski Ø	20 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6e
Veličina navoja	M5
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS

Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		