

Garant**Nareznica lijevi navoj, M-LH: M4****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 140620 M4 |
| GTIN | 4045197083630 |
| Razred artikla | 11K |

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik.

1 3/4 uvodna navoja. s konusnim uvodnim dijelom s obju strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja.**Tehnički opis**

| | |
|--------------------------|------------|
| Visina | 5 mm |
| nagib | 0,7 mm |
| Vanjski Ø | 20 mm |
| Razred tolerancije | DIN 13 6g |
| Veličina navoja | M4 |
| Vrsta navoja | M-LH |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Rezni materijal | HSS |

| | |
|-----------------|-----------|
| Standard | EN 22568 |
| Smjer rezanja | lijevi |
| Vrsta proizvoda | Nareznica |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | | |
| Ulje | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |