

**HOLEX®**
**Nareznica 6g, M: M18**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	140320 M18
GTIN	4045197444608
Razred artikla	12K

**Opis**
**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik.  $\geq M3$  sa konusnim uvodnim dijelom s obji strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja.  $1\ 3/4$  uvodna navoja.

Vrsta navoja: M

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Rezni materijal: HSS

Standard: EN 22568

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 2,5 mm

Vanjski Ø: 45 mm

Visina: 18 mm

**Tehnički opis**

nagib	2,5 mm
Visina	18 mm
Vanjski Ø	45 mm

Razred tolerancije	DIN 13 6g
Veličina navoja	18
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno