

**Garant****Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, M: M1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130150 M1
GTIN	4045197065216
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

Trodijelna garnitura, **koja se sastoji od uvodnog, srednjeg i završnog ureznika.**  
Vel. M2,3 i M2,6 sa starim DIN profilom.

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	0,75 mm
Nagib navoja	0,25 mm
Ø navoja	1 mm
Standard	DIN 352
Ø drške D <sub>s</sub>	2,5 mm
Ukupna duljina L	25 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Rezni materijal	HSS
Dubina navoja	2 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M1

Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	A
Oblik rezanja	D
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima