



Pneumatska ravna brusilica, tip: 52862



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079441 52862
GTIN	616026528628
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Dynabrade – pneumatska ravna brusilica.

Višestruko primjenjiva, tiha ravna brusilica u robusnoj i ergonomskoj izvedbi sa Soft-drškom. Uravnoteženo balansirana, sporohodna mala brusilica s **podesivim brojem okretaja do 25.000 o/min.**

Dio isporuke:

Uključivo potrebna nazuvica.

Tehnički opis

Duljina	144 mm
Oznaka proizvođača	52862
Izlazna snaga	298 W
maksimalan broj okretaja	25000 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN	2,6 m/s ²
Težina	0,48 kg
Radna buka	79 dB(A)
maksimalna potreba za zrakom	564 l/min
Ø steznih kliješta	3 mm

Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica