



Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: GSR1235HX



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070241 GSR1235HX
GTIN	4059952514000
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Bosch aku bušilica-odvijač

- **Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač 12 V s hodom udesno/ulijevo.**
- **S Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja i prikaza stanja baterije.**
- **Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta.**
- **Elektroničko upravljanje brojem okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.**
- **Softgrip.**

Vrhunski omjer snage i težine s okretnim momentom do 20 Nm za snažno pričvršćivanje vijaka pri maloj težini i minimalnoj duljini glave 163 mm.

Dugi vijek trajanja zahvaljujući **EC motoru bez četkica.**

Dio isporuke:

Uključuje 2x 12 V / 3,0 Ah litij-ionske baterije, punjač, L-BOXX, kopču za remen, držač za nastavke, 1/2 L-BOXX umetak za uređaj i punjač, 1/2 L-BOXX umetak za pribor.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073851 – 073866.

Tehnički opis

maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	19 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
Duljina	126 mm
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Napon baterije	12 V
Kapacitet baterije	3 Ah
Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
Oznaka proizvođača	GSR 12V-35 HX
Visina	160 mm
Područje stezanja brzostezne glave	0 - 10 mm
Broj sadržanih baterija	2
Raspon broja okretaja 2. brzina	0 - 1750 min ⁻¹
Raspon broja okretaja 1. brzina	0 - 400 min ⁻¹
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 12 V
tipična uporaba	Strong
Prihvat za alat	Unutarnji šesterokut 1/4 cola
maskimalan okretni moment tvrdo	30 Nm
Težina	0,8 kg
maksimalne vibracije prema EN	< 1,9 m/s ²
maskimalan mekani okretni moment	15 Nm
Vrsta baterije	Litij-ionska
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	12V
USP2	Motor bez četkica, u L-Boxxu

Pribor

073855 B12

Litij-ionski akumulator tip akumulatora, napon
akumulatora B12 V

Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip GAL1240

073866 GAL1240