

Nareznica 6e, M: M12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	140350 M12
GTIN	4045197083418
Razred artikla	11K

Opis

Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik. $\geq M3$ sa **konusnim uvodnim dijelom s obiju strana** za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **1 3/4 uvodna navoja.** Polje tolerancije 6 e = **s donjom graničnom mjerom cca 0,03 – 0,04 mm.** „Srednje“ polje tolerancije, kada su obradci **galvanizirani.**

Tehnički opis

Visina	14 mm
nagib	1,75 mm
Vanjski Ø	38 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6e
Veličina navoja	M12
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS

Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		