

HOLEX®**Narezница 6g, M: M6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	140320 M6
GTIN	4045197083289
Razred artikla	12K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik. $\langle B \rangle \geq M3$ sa konusnim uvodnim dijelom s obju strana $\langle B \rangle$ za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. $\langle B \rangle 1 \frac{3}{4}$ uvodna navoja.

Vrsta navoja: M

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Rezni materijal: HSS

Standard: EN 22568

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 1 mm

Vanjski Ø: 20 mm

Visina: 7 mm

Tehnički opis

Visina	7 mm
nagib	1 mm
Vanjski Ø	20 mm

Razred tolerancije	DIN 13 6g
Veličina navoja	6
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno