

HOLEX®
Nareznica 6g, M: M30

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	140320 M30
GTIN	4045197530233
Razred artikla	12K

Opis
Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik. $\geq M3$ sa konusnim uvodnim dijelom s objiju strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. $1\frac{3}{4}$ uvodna navoja.

Vrsta navoja: M

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Rezni materijal: HSS

Standard: EN 22568

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 3,5 mm

Vanjski Ø: 65 mm

Visina: 25 mm

Tehnički opis

Visina	25 mm
nagib	3,5 mm
Vanjski Ø	65 mm

Razred tolerancije	DIN 13 6g
Veličina navoja	30
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno