

HOLEX®
Nareznica 6g, M: M10

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	140320 M10
GTIN	4045197083302
Razred artikla	12K

Opis
Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik. $\langle B \rangle \geq M3$ sa konusnim uvodnim dijelom s obju strana $\langle B \rangle$ za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. $\langle B \rangle 1 \frac{3}{4}$ uvodna navoja.

Vrsta navoja: M

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Rezni materijal: HSS

Standard: EN 22568

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 1,5 mm

Vanjski Ø: 30 mm

Visina: 11 mm

Tehnički opis

Visina	11 mm
nagib	1,5 mm
Vanjski Ø	30 mm

Razred tolerancije	DIN 13 6g
Veličina navoja	10
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno