

Garant**Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, M: M6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130150 M6
GTIN	4045197065360
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

Trodijelna garnitura, **koja se sastoji od uvodnog, srednjeg i završnog ureznika.**

Vel. M2,3 i M2,6 sa starim DIN profilom.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 352

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L: 50 mm

Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 5 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	5 mm
Nagib navoja	1 mm
Ø navoja	6 mm
Standard	DIN 352
Ø drške D _s	6 mm

Ukupna duljina L	50 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS
Dubina navoja	12 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M6
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	A
Oblik rezanja	D
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Čelik < 500 N/mm ²	prikladno
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima