

Garant**Nareznica lijevi navoj, M-LH: M2,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	140620 M2,5
GTIN	4045197083616
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik.

1 3/4 uvodna navoja.

Smjer rezanja: lijevi

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 0,45 mm

Vanjski Ø: 16 mm

Visina: 5 mm

Tehnički opis

nagib	0,45 mm
Visina	5 mm
Vanjski Ø	16 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Veličina navoja	M2,5

Vrsta navoja	M-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		