

Garant
Strojni ureznik 6G, vaporiziran, M: M2

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	135600 M2
GTIN	4045197077042
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:
Razred tolerancije ISO 3 / 6G = nadmjerom od oko 0,02 – 0,04 mm. HSS-E
Upotreba:

Za komponente koje se galvaniziraju nakon urezivanja navoja, ili se stisnu nakon kaljenja.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 3 6G

Nagib navoja: 0,4 mm

Ukupna duljina L: 45 mm

Ø drške D_s: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 1,6 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
Ø navoja	2 mm
Nagib navoja	0,4 mm
Broj steznih utora	2
Ø osnovne rupe	1,6 mm
Standard	DIN 371
Ø drške D _s	2,8 mm

Ukupna duljina L	45 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	4 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M2
Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	prikladno	6 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		