



List pile od tvrdog metala, tip: 165T24



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 078212 165T24 |
| GTIN | 4002395369720 |
| Razred artikla | 07A |

Opis

Izvedba:

PTFE presvlaka (teflon): smanjuje trenje za brže i hladnije rezanje. Štiti od korozije i nakupljanja smole. Laserski rezani vibracijski utor: za manje vibracija i preciznije rezove. Utori su ispunjeni poliuretanom i djeluju kao amortizeri tako da sprečavaju vibracije da dođu do zubi od tvrdog metala. Kvalitetni laserski rezani čelik: zajamčeni precizni rezovi. Zubi od tvrdog metala pomiješani s kobaltom: ostaju oštri za dulje i čišće rezove. Optimizirano za akumulatorske alate, izuzetno tanka širina rezanja za duži rad baterije. Sve vrste drva: Meko / tvrdo drvo, šperploče, obložene ploče, melamin, MDF. Standardni listovi pile bez teflonske presvlake i vibracijskog utora.

Tehnički opis

| | |
|------------------------|----------|
| Ø lista D | 165 mm |
| Ø bušenja | 15,87 mm |
| Broj zubi | 24 |
| Prikladnost materijala | drvo |

Vrsta proizvoda

List kružne pile