

Garant

Tekuće sredstvo za obradu, 5 L čelik, nehrđajući čelik, poliranje, visoki sjaj, tip: SHINY

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	501655 SHINY
GTIN	4062406372897
Razred artikla	58F

Opis**Izvedba:**

Compound (tekuća sredstva za obradu) dodaju se tijekom mokrog postupka u vibracijskim strojevima. Povećavaju **performanse brušenja** i **čiste obratke** i **brusne čepove**.

Sa **zaštitom od korozije** za sve željezne metale.

Upotreba:

Smjesu dodajte u procesnu vodu u spremniku za vodu samo u propisanoj dozi. Posuda za mjerenje isporučena s vibracijskom brusilicom olakšava pravilno doziranje.

Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.

Tehnički opis

prikladno za	Čelik, nehrđajući čelik - brušenje i poliranje do visokog sjaja
pH-vrijednost	7,6 %
Doziranje	5 - 7 %

Serija	GMT
Sadržaj	5 l
Atribut imena proizvoda	poliranje, visoki sjaj
Vrsta proizvoda	Sredstvo za obradu

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		