



Aku udarna bušilica, tip: GBH18V45C



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	P07551 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

- Laganije od usporedivih kabelskih proizvoda zahvaljujući pogonskom sklopu – i s baterijom ProCORE18V od 12,0 Ah.
- Ugodan rad zahvaljujući gumbu Lock-on za kontinuirano klesanje.
- Maksimalna snaga zahvaljujući BITURBO tehnologiji.
- Precizni rezultati rada zahvaljujući postavci brzine za promjenjivi broj okretaja.
- Poboljšana vidljivost zahvaljujući LED-radnoj svjetiljci.
- Kick Back Control za smanjenje opasnosti od iznenadne reakcije alata.
- Opremljeno funkcijama Soft-Start, ASC i EPC za najbolju zaštitu prilikom primjene.
- Fleksibilan rad zahvaljujući individualnom namještanju nakon svake primjene putem aplikacije Bosch My Tools.

Dio isporuke:

Uključujući dodatnu dršku, modul za povezivost, strojnu tkaninu i ručni kovčeg.

Tehnički opis

maksimalan broj udaraca	2720 min ⁻¹
Pakiranje	Transportni kovčeg
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	45 mm
Raspon broja okretaja	0 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	GBH 18V-45 C

Broj sadržanih baterija	0
Udarna energija	12,5 J
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Napon baterije	18 V
Težina uključujući bateriju	8,9 kg
Vrsta baterije	Litij-ionska
maksimalne vibracije prema EN	8,5 m/s ²
Duljina	442 mm
Visina	224 mm
Težina bez baterije	8 kg
Vrsta proizvoda	Bušaći čekić