



Višenamjensko ulje, tip: 5000



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083005 5000
GTIN	5032227495005
Razred artikla	08E

Opis

Izvedba:

Svjetski odobreno WD-40 višenamjensko ulje **bez mirisa, ispunjeno s ekološki prihvatljivim sredstvom**, bez teflona, smole, silikona i kiseline.

Upotreba:

- **Otopalo hrđe s izvanrednim djelovanjem kapilara – otapa hrđajuće spojeve i fiksirajuće vijke i matice u kratkom vremenu.**
- **Sredstvo za čišćenje – rješava otvrdnutu prljavštinu, no ne lijepi se i ne pretvara u smolu.**
- **Sredstvo za mazanje za sve klizne površine, finu mehaniku, spojnice, Bowden-sajle, brave i okove.**
- **Zaštita od korozije WD-40 sakriva tekućinu, prodire u pore materijala, koji je potrebno zaštititi i konzervira ga. Osjetljivi i vrijedni alati zadržavaju svoju vrijednost.**
- **Kontaktni sprej – potiskuje vlagu od električnih komponenti.**

Uz primjenu **industrijske brizgaljke br. 083006 ili br. 083509 – 083517** podoban i za gospodarsku primjenu na velikim površinama.

Napomena:

Odobrenja: između ostalih **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.

Tehnički opis

Kinematička viskoznost	< 1 mm ² /s
Klasa opasnih tvari	3
Otopivo u vodi	netopiv
Plamište	47 °C
Označavanje opasnih tvari	GHS08 opasno za zdravlje
Označavanje opasnih tvari	GHS07 oprez
Označavanje opasnih tvari	GHS02: Plamen
Boja	jantarne boje
Oksidirajuće značajke	nije određeno
Vrelište	176 °C
Sadržaj	5 l
Izvedba	Kanistar
Vrsta proizvoda	Višenamjensko ulje / univerzalno ulje