

**Garant****Strojni ureznik, vaporiziran, M: M2,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	135450 M2,5
GTIN	4045197076793
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

Vel. M2,6 sa starim DIN profilom. **HSS-E**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,45 mm

Ukupna duljina L: 50 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 2,05 mm

**Tehnički opis**

Nagib navoja	0,45 mm
Ø navoja	2,5 mm
Ø osnovne rupe	2,05 mm
Broj oštrica Z	2
Broj steznih utora	2
Standard	DIN 371
Ø drške D <sub>s</sub>	2,8 mm
Ukupna duljina L	50 mm
4-kutna drška □	2,1 mm

Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	5 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M2,5
Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	6 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N

Ulje	prikladno
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima