


**Garant****Pločica za ubodno tokarenje neutralna, HB9035, širina utora W: 6mm**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	275021 6
GTIN	4062406378363
Razred artikla	21H

### Opis

**Upotreba:**

Za izmjenjive glave br. 274030 – 274090.

**Odgovara:**

Držać oštrice br. 274030 – 274134.

### Tehnički opis

Širina utora w	6 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	HM
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB9035
Broj zamjena/oštrica	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica  
za ubodno tokarenje**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	K
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		