


Garant**Pločica za ubodno tokarenje neutralna, HB9035, širina utora W: 8mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	275021 8
GTIN	4062406378387
Razred artikla	21H

Opis

Upotreba:

Za izmjenjive glave br. 274030 – 274090.

Odgovara:

Držać oštrice br. 274030 – 274134.

Tehnički opis

Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,19 mm/okr
Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,8 mm
Širina utora w	8 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB9035
Broj zamjena/oštrice	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica
za ubodno tokarenje**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	50 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	K
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

Pločica za odrezivanje neutralna širina utora W 8,0 mm

273100 8,0