


Garant**Pločica za ubodno tokarenje neutralna, HB9140, širina utora W: 3mm**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 275024 3 |
| GTIN | 4062406378400 |
| Razred artikla | 21H |

Opis

Upotreba:

Za izmjenjive glave br. 274030 – 274090.

Odgovara:

Držač oštrice br. 274030 – 274134.

Tehnički opis

| | |
|---|------------------|
| Širina utora w | 3 mm |
| Rezni materijal | HM |
| Posmak f u čeliku < 900 N/mm ² | 0,1 mm/okr |
| Kutni radijus | 0,2 mm |
| Fina/gruba obrada | fina obrada |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Vrsta | HB9140 |
| Broj zamjena/oštrice | 1 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 130 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 110 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 90 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 70 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 40 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 80 m/min | M |
| kontinuirano | prikladno | | |
| nepravilno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |