


Garant**Pločica za ubodno tokarenje neutralna, HB9035, širina utora W: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	275021 5
GTIN	4062406378356
Razred artikla	21H

Opis**Upotreba:**

Za izmjenjive glave br. 274030 – 274090.

Odgovara:

Držać oštrice br. 274030 – 274134.

Tehnički opis

Širina utora w	5 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Kutni radijus	0,2 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,15 mm/okr
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB9035
Broj zamjena/oštrice	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica
za ubodno tokarenje**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	50 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	K
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		