

Garant**Pločica za ubodno tokarenje neutralna, HU9310, širina utora W: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	275027 4
GTIN	4062406378523
Razred artikla	21H

Opis**Upotreba:**

Za izmjenjive glave br. 274030 – 274090.

Odgovara:

Držać oštrice br. 274030 – 274134.

Tehnički opis

Kutni radijus	0,2 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,12 mm/okr
Rezni materijal	HM
Prevlaka	bez prevlake
Širina utora w	4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Fina/gruba obrada	fina obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HU9310
Broj zamjena/oštrica	1

Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	380 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	360 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	280 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		