


**Garant****Pločica za ubodno tokarenje neutralna, HB9140, širina utora W: 5mm**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	275024 5
GTIN	4062406378448
Razred artikla	21H

### Opis

**Upotreba:**

Za izmjenjive glave br. 274030 – 274090.

**Odgovara:**

Držać oštrice br. 274030 – 274134.

### Tehnički opis

Fina/gruba obrada	fina obrada
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/okr
Rezni materijal	HM
Širina utora w	5 mm
Kutni radijus	0,2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB9140
Broj zamjena/oštrice	1

Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	90 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	M
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		