

**Garant****Pločica za ubodno tokarenje neutralna, HU9310, širina utora W: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	275027 6
GTIN	4062406378561
Razred artikla	21H

**Opis****Upotreba:**

Za izmjenjive glave br. 274030 – 274090.

**Odgovara:**

Držač oštrice br. 274030 – 274134.

**Tehnički opis**

Prevlaka	bez prevlake
Širina utora w	6 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Fina/gruba obrada	fina obrada
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/okr
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HU9310
Broj zamjena/oštrica	1

Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	380 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	360 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	280 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		