

Garant**Pločica za ubodno tokarenje neutralna, HU9310, širina utora W: 3mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 275027 3 |
| GTIN | 4062406378509 |
| Razred artikla | 21H |

Opis**Upotreba:**

Za izmjenjive glave br. 274030 – 274090.

Odgovara:

Držač oštrice br. 274030 – 274134.

Tehnički opis

| | |
|---|------------------|
| Rezni materijal | HM |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Posmak f u čeliku < 900 N/mm ² | 0,1 mm/okr |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Fina/gruba obrada | fina obrada |
| Širina utora w | 3 mm |
| Kutni radijus | 0,2 mm |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Vrsta | HU9310 |
| Broj zamjena/oštrice | 1 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | 380 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 360 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 280 m/min | N |
| kontinuirano | prikladno | | |
| nepravilno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |