

Garant**Pločica za ubodno tokarenje puni radijus, HB9140, širina utora W: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	275042 6
GTIN	4062406378738
Razred artikla	21H

Opis**Upotreba:**

Za izmjenjive glave br. 274030 – 274090.

Odgovara:

Držač oštrice br. 274030 – 274134.

Tehnički opis

Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,17 mm/okr
Fina/gruba obrada	fina obrada
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Širina utora w	6 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB9140
Broj zamjena/oštrice	1

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica
za ubodno tokarenje**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	50 m/min	P
GG(G)	prikladno	80 m/min	K
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		