

**Garant****Pločica za ubodno tokarenje puni radijus, HB9140, širina utora W: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	275045 4
GTIN	4062406378769
Razred artikla	21H

**Opis****Upotreba:**

Za izmjenjive glave br. 274030 – 274090.

**Odgovara:**

Držač oštrice br. 274030 – 274134.

**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	HM
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/okr
Širina utora w	4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB9140
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	M
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		