

Garant**Pločica za ubodno tokarenje puni radijus, HB9140, širina utora W: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	275045 6
GTIN	4062406378783
Razred artikla	21H

Opis**Upotreba:**

Za izmjenjive glave br. 274030 – 274090.

Odgovara:

Držač oštrice br. 274030 – 274134.

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	fina obrada
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,17 mm/okr
Širina utora w	6 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB9140
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		