

**Garant****Pločica za ubodno tokarenje puni radijus, HU9310, širina utora W: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	275048 3
GTIN	4062406378806
Razred artikla	21H

**Opis****Upotreba:**

Za izmjenjive glave br. 274030 – 274090.

**Odgovara:**

Držač oštrice br. 274030 – 274134.

**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Fina/gruba obrada	fina obrada
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/okr
Rezni materijal	HM
Širina utora w	3 mm
Prevlaka	bez prevlake
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HU9310
Broj zamjena/oštrice	1

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica  
za ubodno tokarenje**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	380 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	360 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	280 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		