

Garant**GARANT Diabolo VHM glodalo za obradu rubova 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	208167 16
GTIN	4062406380472
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:****Izuzetna kvaliteta površine** uz kut spirale od **35°**.Glodalo za rubove posebno razvijeno za **obradu tvrdih materijala**. Unaprijeđena Diabolo prevlaka pruža još dulji vijek trajanja i bolju kvalitetu površina.Tolerancija: **Dimenzija S = ± 0,2 mm. Kut vrha ± 5 min.****Upotreba:**Vrlo prikladni za izradu **skošenja** i **skidanje srha** s izradaka kao i za **konturno glodanje**.**Tehnički opis**

Seriya	Diabolo
Kut skošenih rubova	60 stupanj
Posmak f_z u čeliku < 60 HRC	0,07 mm
Glodala s radijusom	30 stupanj
Ø drške D_s	16 mm
Broj zubi Z	6
Ukupna duljina L	93 mm
Ø reza D_c	16 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Dimenzija S	15,8 mm
Prevlaka	TiAlN

Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	H
Tolerancija nazivnog Ø	h6
Kut spirale	35 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Vrh kuta upuštača	60 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	crveno
Vrsta proizvoda	Poravnjivači

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	100 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	90 m/min	H
Čelik < 65 HRC	prikladno	60 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	35 m/min	H
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		