

**Trokutasti nasadni ključ, za vijke: M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	623503 M10
GTIN	4062406380557
Razred artikla	62C

Opis**Izvedba:**

Od precizne čelične cijevi, pocinčane, s okretnim zatikom.

Upotreba:

Za trokutne vijke prema DIN 22424 i trokutne matice prema DIN 22425.

Standard:**DIN 22417 A**

Duljina drške: 140 mm

Visina glave unutarnja mjera F: 15,05 mm

Ø drške: 19 mm

Tehnički opis

za vijke	M10
Visina glave unutarnja mjera F	15,05 mm
Ø drške	19 mm
Duljina drške	140 mm
Standard	DIN 22417 A

Profil progona	Trokutni nasadni ključ
Materijal	Čelična cijev
Površina	pocinčano
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ