

**Trokutasti nasadni ključ, za vijke: M8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	623503 M8
GTIN	4062406380540
Razred artikla	62C

Opis**Izvedba:**

Od precizne čelične cijevi, pocinčane, s okretnim zatikom.

Upotreba:

Za trokutne vijke prema DIN 22424 i trokutne matice prema DIN 22425.

Standard:**DIN 22417 A**

Duljina drške: 125 mm

Visina glave unutarnja mjera F: 12,05 mm

Ø drške: 15 mm

Tehnički opis

Visina glave unutarnja mjera F	12,05 mm
za vijke	M8
Duljina drške	125 mm
Ø drške	15 mm
Standard	DIN 22417 A

Profil progona	Trokutni nasadni ključ
Materijal	Čelična cijev
Površina	pocinčano
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ