

**Trokutasti nasadni ključ, za vijke: M16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	623503 M16
GTIN	4062406380571
Razred artikla	62C

Opis**Izvedba:**

Od precizne čelične cijevi, pocinčane, s okretnim zatikom.

Upotreba:

Za trokutne vijke prema DIN 22424 i trokutne matice prema DIN 22425.

Standard:**DIN 22417 A**

Duljina drške: 180 mm

Visina glave unutarnja mjera F: 20,55 mm

Ø drške: 24 mm

Tehnički opis

za vijke	M16
Duljina drške	180 mm
Visina glave unutarnja mjera F	20,55 mm
Ø drške	24 mm
Standard	DIN 22417 A

Profil progona	Trokutni nasadni ključ
Materijal	Čelična cijev
Površina	pocinčano
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ