

**Trokutasti nasadni ključ, za vijke: M4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	623503 M4
GTIN	4062406380519
Razred artikla	62C

Opis**Izvedba:**

Od precizne čelične cijevi, pocinčane, s okretnim zatikom.

Upotreba:

Za trokutne vijke prema DIN 22424 i trokutne matice prema DIN 22425.

Standard:**DIN 22417 A**

Duljina drške: 90 mm

Visina glave unutarnja mjera F: 6,8 mm

Ø drške: 10 mm

Tehnički opis

Ø drške	10 mm
za vijke	M4
Visina glave unutarnja mjera F	6,8 mm
Duljina drške	90 mm
Standard	DIN 22417 A

Profil progona	Trokutni nasadni ključ
Materijal	Čelična cijev
Površina	pocinčano
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ