

**CCGT 030102, Vrsta: PR1725****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260041 PR1725
GTIN	4960664890354
Razred artikla	25E

**Opis**

CCGT 030102 PR1725 Vrsta: PR1725

Lomač odvojenih čestica: MP-CF

Dubina reza  $a_p$ : 0,03 - 0,2 mm

Posmak  $f$ : 0,02 - 0,1 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 180 m/min

Brzina reza  $v_c$  sporedna primjena: 100 - 150 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Vrsta	PR1725
Posmak $f$	0,02 - 0,1 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 030102
Lomač odvojenih čestica	MP-CF
Broj zamjena/oštrica	2
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	100 - 150 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Dubina reza $a_p$	0,03 - 0,2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 180 m/min
Dodatna primjena	M
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje