


**Garant****CC.T 060204, Vrsta: HU7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260052 HU7315-1
GTIN	4062406380274
Razred artikla	21G

**Opis**

CC.T 060204 HU7315-1 Vrsta: HU7315-1  
Lomač odvojenih čestica: AF  
Tolerancija: G  
Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 600 m/min

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	AF
Tolerancija	G
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 060204
Vrsta	HU7315-1
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 600 m/min

Prevlaka	bez prevlake
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	HM
Posmak f	0,03 - 0,1 mm/okr
Glavna primjena	N
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje