


Garant
CC.T 09T304, Vrsta: HU7315-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260058 HU7315-1
GTIN	4062406380281
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T304 HU7315-1 Vrsta: HU7315-1
 Lomač odvojenih čestica: AF
 Tolerancija: G
 Dubina reza a_p : 0,05 - 0,5 mm
 Posmak f : 0,03 - 0,1 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 600 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	AF
Prevlaka	bez prevlake
Glavna primjena	N
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 09T302

Tolerancija	G
Rezni materijal	HM
Posmak f	0,03 - 0,1 mm/okr
Dubina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 600 m/min
Vrsta	HU7315-1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje