


Garant**CC.T 120404, Vrsta: HU7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260064 HU7315-1
GTIN	4062406380298
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120404 HU7315-1 Vrsta: HU7315-1
Lomač odvojenih čestica: AF
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,05 - 0,5 mm
Posmak f : 0,03 - 0,1 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 600 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HU7315-1
Posmak f	0,03 - 0,1 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 600 m/min
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Tolerancija	G
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Dubina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Prevlaka	bez prevlake
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	AF
Glavna primjena	N
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 120404
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje