

**Garant****DC.T 070204, Vrsta: HU7315-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260353 HU7315-1
GTIN	4062406380304
Razred artikla	21G

**Opis**

DC.T 070204 HU7315-1 Vrsta: HU7315-1  
Lomač odvojenih čestica: AF  
Tolerancija: G  
Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm  
Posmak  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 600 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	N
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 600 m/min
Dubina reza $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Tolerancija	G
Rezni materijal	HM
Vrsta	HU7315-1

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T308
Lomač odvojenih čestica	AF
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f	0,03 - 0,1 mm/okr
Prevlaka	bez prevlake
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje