

Garant**Nareznica HSS, MF: 22X1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	141050 22X1
GTIN	4045197084200
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; s obostranim konusnim uvodnim dijelom.

1 3/4-uvodna navoja.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 1 mm

Vanjski Ø: 55 mm

Visina: 16 mm

Tehnički opis

nagib	1 mm
Visina	16 mm
Vanjski Ø	55 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Veličina navoja	M22x1

Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		