

HOLEX®
Nareznica HSS-E, M× nagib: 16X1

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	141065 16X1
GTIN	4045197595379
Razred artikla	12K

Opis
Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik; s obostranim konusnim uvodnim dijelom.

Uvod s 2 uvodna navoja. Valjana i nitrirana, kut narezivanja cca. 15°. Za čelike visoke čvrstoće i čelike otporne na koroziju.

Vrsta navoja: MF

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Rezni materijal: HSS E

Standard: EN 22568

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 1 mm

Vanjski Ø: 45 mm

Visina: 14 mm

Tehnički opis

nagib	1 mm
Visina	14 mm
Vanjski Ø	45 mm

Razred tolerancije	DIN 13 6g
Veličina navoja	16
Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno