

**HOLEX®**
**Nareznica HSS-E, M× nagib: 16X1,5**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	141065 16X1,5
GTIN	4045197595386
Razred artikla	12K

**Opis**
**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; <B>s obostranim konusnim uvodnim dijelom.</B>

<B>Uvod s 2 uvodna navoja. Valjana</B> i <B>nitrirana,</B> kut narezivanja cca. 15°. <B>Za čelike visoke čvrstoće i čelike otporne na koroziju.</B>

Vrsta navoja: MF

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Rezni materijal: HSS E

Standard: EN 22568

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 1,5 mm

Vanjski Ø: 45 mm

Visina: 14 mm

**Tehnički opis**

nagib	1,5 mm
Visina	14 mm
Vanjski Ø	45 mm

Razred tolerancije	DIN 13 6g
Veličina navoja	16
Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno