

HOLEX®
Nareznica HSS-E, M× nagib: 10X1,25

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	141065 10X1,25
GTIN	4045197595317
Razred artikla	12K

Opis
Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik; s obostranim konusnim uvodnim dijelom.

Uvod s 2 uvodna navoja. Valjana i nitirana, kut narezivanja cca. 15°. Za čelike visoke čvrstoće i čelike otporne na koroziju.

Vrsta navoja: MF

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Rezni materijal: HSS E

Standard: EN 22568

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 1,25 mm

Vanjski Ø: 30 mm

Visina: 11 mm

Tehnički opis

nagib	1,25 mm
Visina	11 mm
Vanjski Ø	30 mm

Razred tolerancije	DIN 13 6g
Veličina navoja	10
Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno