

**HOLEX®**
**Nareznica HSS, M× nagib: 14X1,5**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	141060 14X1,5
GTIN	4045197084385
Razred artikla	12K

**Opis**
**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; <B>s obostranim konusnim uvodnim dijelom.</B>

<B>1 3/4-uvodna navoja.</B>

Vrsta navoja: MF

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Rezni materijal: HSS

Standard: EN 22568

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 1,5 mm

Vanjski Ø: 38 mm

Visina: 10 mm

**Tehnički opis**

Visina	10 mm
nagib	1,5 mm
Vanjski Ø	38 mm

Razred tolerancije	DIN 13 6g
Veličina navoja	14
Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno