

Garant**Nareznica HSS-E, MF: 14X1,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	141055 14X1,5
GTIN	4045197301864
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik; s obostranim konusnim uvodnim dijelom.

Uvod s 2 uvodna navoja. Valjana i nitirana, kut narezivanja cca. 15°. Za čelike visoke čvrstoće i čelike otporne na koroziju.

Smjer rezanja: desno

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 1,5 mm

Vanjski Ø: 38 mm

Visina: 10 mm

Tehnički opis

Visina	10 mm
nagib	1,5 mm
Vanjski Ø	38 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g

Veličina navoja	M14×1,5
Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		