

Garant**Ručni ureznik, pojedinačan Srednji ureznik, bez prevlake, M: M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130420 M10
GTIN	4045197066466
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

Trodijelna garnitura, koja se sastoji od uvodnog, srednjeg i završnog ureznika. Uvodni ureznik sa dugačkim vođenjem.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 352

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D_s: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 8,5 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	8,5 mm
Ø navoja	10 mm
Nagib navoja	1,5 mm
Standard	DIN 352
Ø drške D _s	7 mm
Ukupna duljina L	70 mm
4-kutna drška □	5,5 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H

Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	20 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M10
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	D
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti > 850 N/mm ²	prikladno		

GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima