

Garant**Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, M: M12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130400 M12
GTIN	4045197066282
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

Trodijelna garnitura, **koja se sastoji od uvodnog, srednjeg i završnog ureznika. Uvodni ureznik sa dugačkim vođenjem.**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 352

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,75 mm

Ukupna duljina L: 75 mm

Ø drške D_s: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 10,2 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	1,75 mm
Ø osnovne rupe	10,2 mm
Ø navoja	12 mm
Standard	DIN 352
Ø drške D _s	9 mm

Ukupna duljina L	75 mm
4-kutna drška □	7 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	24 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M12
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	D
Oblik rezanja	A
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		

Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima
INOX < 900 N/mm ²	prikladno
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima
Ti > 850 N/mm ²	prikladno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima