

**Garant**
**Strojni ureznik 6G, vaporiziran, M: M5**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	135600 M5
GTIN	4045197077080
Razred artikla	11H

**Opis**
**Izvedba:**
**Razred tolerancije ISO 3 / 6G = nadmjerom od oko 0,02 – 0,04 mm. HSS-E**
**Upotreba:**

Za komponente koje se <B>galvaniziraju</B> nakon urezivanja navoja, ili se stisnu nakon kaljenja.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 3 6G

Nagib navoja: 0,8 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 4,2 mm

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	4,2 mm
Nagib navoja	0,8 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	5 mm
Standard	DIN 371
Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm

Ukupna duljina L	70 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	10 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M5
Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	P

INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	6 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		